



Självspännande borrchuck Supra, Typ: 16/18



Beställningsdata

Ordernummer	341400 16/18
GTIN	4019208195827
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För pelarborrmaskiner.

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

Teknisk beskrivning

Typ	16/18
Maximal diameter borrchucksdorn	17,431 mm
spännvidd	3 - 16 mm
Borrhuvudlängd stängd	107 mm
Borrdorn	B 18
Utvändig Ø	51 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri