

**Borrchuck (kuggkrans), Typ: 10/12****Beställningsdata**

Ordernummer	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Artikelklass	32W

**Beskrivning****Utförande:**

Nyckelstyrning ej härdad.

För höger- och vänstergång.

Med borrhuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindel.

**Användningsdata:**

För allmänna borrhucksarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

**Teknisk beskrivning**

Borrdorn	B 12
Typ	10/12
Borrhuvudlängd stängd	61,4 mm
spännvidd	0,8 - 10 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	12,065 mm

Utvändig Ø	33,5 mm
passande kuggkransnyckel	S2
Produktslag	Kuggkransborrchuck