



Självspännande borrhuck Supra med SKS, Typ: 13/16



Beställningsdata

Ordernummer	341455 13/16
GTIN	4019208069036
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Med **spännkraftsäkring (SKS)** för slagbormaskiner. För höger- och vänstergång.
Med borrhuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrhuck nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	89,3 mm
Typ	13/16
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
spännvidd	1 - 13 mm
Borrhuck	B 16
Utvändig Ø	42,8 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri