



Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i metall, Typ: 13-1/2



Beställningsdata

Ordernummer	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

- **Nyckelfri borrhuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).**
- **Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).**

Utrustad med startskydd. **Spänninsatser av hårdmetall** för minskat slitage.

Teknisk beskrivning

maximal maskineffekt	1100 W
Borrhuvudlängd stängd	72,4 mm
Typ	13-1/2
spännvidd	1,5 - 13 mm
Utvändig Ø	42,7 mm
fäste	1/2-20 tum
Borrhuvudlängd öppen	64,5 mm
Nyckelfri låsning	ja
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

