

**HOLEX****Borrchuck (kuggkrans), Typ: 10/16****Beställningsdata**

Ordernummer	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Artikelklass	32W

**Beskrivning****Utförande:**

Nyckelstyrning ej härdad.

För höger- och vänstergång.

Med borrhuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

**Användningsdata:**

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

**Teknisk beskrivning**

Borrdorn	B 16
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
spännvidd	1 - 10 mm
Borrhuvudlängd stängd	77 mm
Typ	10/16

Utvändig Ø	42,4 mm
passande kuggkransnyckel	S2
Produktslag	Kuggkransborrchuck