

**Borrdorn med cylindriskt fäste, skaft-Ø/borr-kona: 6/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Artikelklass	32X

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

För inspänning av borrhuckar i fräsar, automatsvarvar etc. Det cylindriska skaftet kan spännas in i **spännhylsor eller frässpännchuckar**.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Teknisk beskrivning**

Borrhuckkon DIN 238	B 6
Cylinder-skaftlängd	35 mm
Ø Dorn, D	6,35 mm
Skaft-Ø	6 mm
Produktslag	chuckfäste