

**Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 6/10****Beställningsdata**

Ordernummer	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Artikelklass	39R

Beskrivning**Utförande:**

Backarna är härdade.

För höger- och vänstergång.

Med borchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

Typ	6/10
Maximal diameter borchucksdorn	10,094 mm
Borrdorn	B 10
Borrhuvudlängd stängd	52,5 mm
spännvidd	0,5 - 6,5 mm

Utvändig Ø	29,5 mm
passande kuggkransnyckel	S1
Produktslag	Kuggkransborrchuck