

**Borrchuck (kuggkrans), Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	342220 13
GTIN	4045197152930
Artikelklass	32W

Beskrivning**Utförande:**

Nyckelstyrning ej härdad.

För höger- och vänstergång.

Med borrhuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrhucksarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	77 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Borrdorn	B 16
Typ	13
spännvidd	1,5 - 13 mm

Utvändig Ø	42,4 mm
passande kuggkransnyckel	S2
Produktslag	Kuggkransborrchuck