



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 4



Beställningsdata

Ordernummer	320655 4
GTIN	5907412202723
Artikelklass	36C

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande.
- Precisionsrulllager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfritt.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 60 mm

totallängd L: 196,5 mm

effektiv längd B: 94,5 mm

största spets-Ø 60° A: 38 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 43,5 mm

Teknisk beskrivning

Morsekona	MK4
hus-Ø D	60 mm

maximalt radiellt kast	0,006 mm
största spets-Ø 60° A	38 mm
maximalt varvtal:	4500 min ⁻¹
spetslängd C	43,5 mm
effektiv längd B	94,5 mm
för arbetsstycksvikt	400 kg
totallängd L	196,5 mm
Produktslag	centreringspets