



Självspännande borrhuck Supra, Typ: 10-3/8



Beställningsdata

Ordernummer	341610 10-3/8
GTIN	4019208067711
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med invändig gänga. **Med spännkraftsäkring** för slagbormaskiner.

Användningsdata:

För pelarbormaskiner.

Skrivas fast på elektriska bormaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	73,7 mm
Borrhuvudlängd öppen	66 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
Typ	10-3/8
Utvändig Ø	40 mm
fäste	3/8-24 tum
Produktslag	Borrhuck nyckelfri