

**HOLEX****Borrdorn med cylindriskt fäste, skaft-Ø/borr-kona: 8/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Artikelklass	32X

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

För inspänning av borrhuckar i fräsar, automatsvarvar etc. Det cylindriska skaftet kan spännas in i **spännhylsor eller frässpännchuckar**.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Teknisk beskrivning**

Cylinder-skaftlängd	35 mm
Ø Dorn, D	10,094 mm
Borrhuckkon DIN 238	B 10
Skaft-Ø	8 mm
Produktslag	chuckfäste