



Självspännande borrchuck Supra, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	341400 6
GTIN	4019208009544
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För pelarborrmaskiner.

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindelns.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter borrchucksdorn	10,094 mm
Borrdorn	B 10
spännvidd	0 - 6,5 mm
Borrhuvudlängd stängd	65,6 mm
Typ	6
Utvändig Ø	32 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri