

HOLEX**Borrchuck (kuggkrans), Typ: 16/16****Beställningsdata**

Ordernummer	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Artikelklass	32W

Beskrivning**Utförande:**

Nyckelstyrning ej härdad.

För höger- och vänstergång.

Med borrhuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

spännvidd	3 - 16 mm
Borrhuvudlängd stängd	86,5 mm
Borrdorn	B 16
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Typ	16/16

Utvändig Ø	50 mm
passande kuggkransnyckel	S3
Produktslag	Kuggkransborrchuck