

**Borrdorn med cylindriskt fäste, skaft-Ø/borr-kona: 10/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Artikelklass	32X

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med cylindriskt skaft.

Användningsdata:

För inspänning av borrhuckar i fräsar, automatsvarvar etc. Det cylindriska skaftet kan spännas in i **spännhylsor eller frässpännchuckar**.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Borrhuckkon DIN 238	B 10
Ø Dorn, D	10,094 mm
Cylinder-skaftlängd	40 mm
Skaft-Ø	10 mm
Produktslag	chuckfäste