



Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 8



Beställningsdata

Ordernummer	342215 8
GTIN	4019208066974
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Backarna är härdade.

För höger- och vänstergång.

Med borrchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrarbete med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 8 mm
Typ	8
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Borrdorn	B 12
Borrhuvudlängd stängd	57,5 mm

Utvändig Ø	29,5 mm
passande kuggkransnyckel	S2
Produktslag	Kuggkransborrchuck