

**Borrchuck (kuggkrans), Typ: 16/18****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 342220 16/18 |
| GTIN | 4045197152954 |
| Artikelklass | 32W |

Beskrivning**Utförande:**

Nyckelstyrning ej härdad.

För höger- och vänstergång.

Med borrhuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrhucksarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-----------|
| spännvidd | 3 - 16 mm |
| Borrdorn | B 18 |
| Borrhuvudlängd stängd | 98 mm |
| Typ | 16/18 |
| Maximal diameter borrhucksdorn | 17,78 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Utvändig Ø | 50 mm |
| passande kuggkransnyckel | S3 |
| Produktslag | Kuggkransborrchuck |