

3M**Isoleringsband, 19 mm×25 m, Färg: BLUE****Beställningsdata**

Ordernummer	083654 BLUE
GTIN	4054596615403
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ Temflex® 165 är en **.universellt användbar mjuk PVC-isoleringsstejp**. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

Användningsdata:

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Längd	25 m
Färg	blå
Bredd	19 mm
Tjocklek	0,15 mm
tillverkarens beteckning	3M® Temflex® 165

Hållarmaterial	PVC-folie
Elasticitet	200 %
Limstyrka på stål	0,2 N/mm
temperaturbeständig upp till	90 °C
Användning	Märkning
Användning	Fastsättning
Användning	Märkning
Användning	Buntning
Användning	Isolering
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Draghållfasthet	2 N/mm
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Slag av tejp	Enkelsidig
Liner finns	nej
Produktnamnsattribut	19 mm×25 m
Produktslag	Tejp