

HOLEX**Borrdorn med cylindriskt fäste, skaft-Ø/borr-kona: 10/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Artikelklass	32X

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med cylindriskt skaft.

Användningsdata:

För inspänning av borrhuckar i fräsar, automatsvarvar etc. Det cylindriska skaftet kan spännas in i **spännhylsor eller frässpännchuckar**.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Ø Dorn, D	12,065 mm
Cylinder-skaftlängd	40 mm
Borrhuckkon DIN 238	B 12
Skaft-Ø	10 mm
Produktslag	chuckfäste