



## Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 10/12



### Beställningsdata

Ordernummer	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Artikelklass	39R

### Beskrivning

#### Utförande:

Backarna är härdade.

För höger- och vänstergång.

Med borrhucksdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

#### Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, **slagborrmaskiner** och pelarborrmaskiner.

### Teknisk beskrivning

Typ	10/12
Borrhuvudlängd stängd	60,5 mm
Borrdorn	B 12
Maximal diameter borrhucksdorn	12,065 mm
spännvidd	0,8 - 10 mm

Utvändig Ø	34,5 mm
passande kuggkransnyckel	S2
Produktslag	Kuggkransborrchuck