



Självspännande borrchuck Supra, Typ: 10/12



Beställningsdata

Ordernummer	341400 10/12
GTIN	4019208189765
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För pelarborrmaskiner.

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	86,1 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Typ	10/12
spännvidd	0 - 10 mm
Borrdorn	B 12
Utvändig Ø	40,2 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri