

**Borrchuck (kuggkrans), Typ: 10-3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Artikelklass	32W

**Beskrivning****Utförande:**

Nyckelstyrning ej härdad.

För medursrotation. **Chucken kan användas för höger- och vänstergång**, eftersom den är säkrad med en skruv (vänstergängad).

**Användningsdata:**

För allmänna borrararbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	0,8 - 10 mm
Typ	10-3/8
Borrhuvudlängd stängd	61 mm
Utvändig Ø	33,3 mm
fäste	3/8-24 tum
passande kuggkransnyckel	S2

Produktlag

Kuggkransborrchuck