

**HOLEX****Borrdorn med cylindriskt fäste, skaft-Ø/borr-kona: 16/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Artikelklass	32X

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

För inspänning av borrhuckar i fräsar, automatsvarvar etc. Det cylindriska skaftet kan spännas in i **spännhylsor eller frässpännchuckar**.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Teknisk beskrivning**

Ø Dorn, D	15,733 mm
Borrhuckkon DIN 238	B 16
Cylinder-skaftlängd	50 mm
Skaft-Ø	16 mm
Produktslag	chuckfäste