

**Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 10/16****Beställningsdata**

Ordernummer	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Artikelklass	39R

Beskrivning**Utförande:**

Backarna är härdade.

För höger- och vänstergång.

Med borrhucksdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
spännvidd	1 - 10 mm
Typ	10/16
Borrhuvudlängd stängd	77 mm
Borrdorn	B 16

Utvändig Ø	42,8 mm
passande kuggkransnyckel	S2
Produktslag	Kuggkransborrchuck