



Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	303020 32
GTIN	4250122614210
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft brunerade.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Dorndiameter d ₁	32 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
utkragningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	78 mm
fäste	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40