



Borrchuck (kuggkrans), Typ: 10-1/2



Beställningsdata

Ordernummer	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Nyckelstyrning ej härdad.

För medursrotation. **Chucken kan användas för höger- och vänstergång**, eftersom den är säkrad med en skruv (vänstergängad).

Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

Typ	10-1/2
Borrhuvudlängd stängd	61 mm
spännvidd	0,8 - 10 mm
Utvändig Ø	33,3 mm
fäste	1/2-20 tum
passande kuggkransnyckel	S2

Produktlag

Kuggkransborrchuck