



## Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 13



### Beställningsdata

Ordernummer	342215 13
GTIN	4019208018096
Artikelklass	39R

### Beskrivning

#### Utförande:

Backarna är härdade.

För höger- och vänstergång.

Med borrchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

#### Användningsdata:

För allmänna borrarbete med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	1,5 - 13 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	15,733 mm
Borrhuvudlängd stängd	77 mm
Typ	13
Borrdorn	B 16

Utvändig Ø	42,8 mm
passande kuggkransnyckel	S2
Produktslag	Kuggkransborrchuck