



Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 10-3/8



Beställningsdata

Ordernummer 342225 10-3/8

GTIN 4019208415789

Artikelklass 39R

Beskrivning

Utförande:

Backarna är härdade.

För medursrotation. **Chucken kan användas för höger- och vänstergång**, eftersom den är säkrad med en skruv (vänstergängad).

Användningsdata:

För allmänna borrhåsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd 61 mm

spännvidd 0,8 - 10 mm

Typ 10-3/8

Utvändig Ø 34,5 mm

fäste 3/8-24 tum

passande kuggkransnyckel S2

Produktlag

Kuggkransborrchuck