

**Borrchuck (kuggkrans), Typ: 13-1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	342235 13-1/2
GTIN	4045197152985
Artikelklass	32W

Beskrivning**Utförande:**

Nyckelstyrning ej härdad.

För medursrotation. **Chucken kan användas för höger- och vänstergång**, eftersom den är säkrad med en skruv (vänstergängad).

Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	74 mm
Typ	13-1/2
spännvidd	1,5 - 13 mm
Utvändig Ø	42,4 mm
fäste	1/2-20 tum
passande kuggkransnyckel	S2

Produktlag

Kuggkransborrchuck