

**Precisionskräpptejp, Breddxlängd (mmxm): 19X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**tesakrepp® 4334** består av en extra tunn och rivhållfast pappersbärare. Möjliggör god positioneringsbarhet och lämpar sig för utomhusanvändning i upp till 8 veckor samt för högklassiga **spackel-, målnings- och lackeringsmetoder med skarpa lack- och färgkanter**. Den ska användas på olika känsliga ytor, t.ex. glas, aluminium, HPVC och trä.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Längd	50 m
Färg	gulaktig
Tjocklek	0,09 mm
tillverkarens beteckning	tesakrepp® 4334
Bredd	19 mm

Häftmassa	Akryl
Draghållfasthet	0,3 N/mm
Liner finns	nej
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Hållarmaterial	Papper
Antal tejper	1
Elasticitet	4 %
temperaturbeständig upp till	120 °C
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	skrivbar
anmärkning	handavrivningsbar
Limstyrka på stål	0,19 N/mm
Användning	Täckarbeten
Slag av tejp	Enkelsidig
Produktslag	Tejp