

**Vävtejp, silver, Breddxlängd (mmxm): 48X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**tesa® 4662 duct tape** har utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga underlag. Den är vattenfast, smidig och flexibel. Idealisk för tätning av rör och ledningar samt för användning på puts och murverk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Längd	50 m
Tjocklek	0,23 mm
tillverkarens beteckning	duct tape 4662
Bredd	48 mm
Färg	silver
Elasticitet	18 %

Lager luftfuktighet	50 - 70 %
temperaturbeständig upp till	95 °C
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Slag av tejp	Enkelsidig
Liner finns	nej
anmärkning	vattenavvisande
anmärkning	handavrivningsbar
anmärkning	smidig
Vävtäthet	27 mesh
Draghållfasthet	3 N/mm
Häftmassa	naturgummi
Hållarmaterial	Tyg
Användning	Fastsättning
Användning	Buntning
Användning	Tätning
Användning	Klistring
Användning	Fixering
Användning	Förpackning
Limstyrka på stål	0,44 N/mm
Produktnamnsattribut	silver
Produktslag	Tejp