



## Startset standard, för gänga M: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	082710 M8
GTIN	2050001739933
Artikelklass	04D

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

#### Fördel:

- **Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).**
- **Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.**
- **Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.**
- **För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).**

#### leveransinnehåll:

- **1 specialchuck MK2 med kylring.**
- **1 hak- och U-nyckel.**
- **4 spännhylsor ER25 i passande storlekar för M4–M12.**
- **1 Flowdrill flytborr i utvald gängstorlek.**
- **1 Flowtap rullgängtapp i utvald gängstorlek.**
- **1 special-separationsmedel för flytborrning inklusive mässingspensel (FDKS100; 100 g).**
- **1 special-gängformningsolja inklusive borstpensel (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 systemväska med snabbguide (utförlig handbok kan laddas ned i PDF-format)**

#### OBS!:

Fler utföranden och sortiment för specialtillämpningar (t.ex. tunnplåt) levereras på begäran.

**Passande rullgängtapp, se nr 139115 och framåt.**

---

## Teknisk beskrivning

för gänga M	M8
Produktslag	Friktionsborrar

---

## Tillbehör

Maskinrullgängtapp utan smörjspårHSSE-PM 6HX M M8	139115 M8
---	-----------