

**ER-spännhylsa, ER 20, nom. spänn-Ø d: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308930 4
GTIN	4045197151230
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

OBS!:

Hylsans **kollapsabilitet** är **alltid upp till 1 mm på diametern**, t.ex. Ø 10–9 mm, **utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm)**.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	4 mm
fäste	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	428 E
Utvändig-Ø D	21 mm
totallängd L	31,5 mm
Produktslag	Spännhylsa

