



Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 50 A = 100, Dorndiameter d1: 27mm



Beställningsdata

Ordernummer	303045 27
GTIN	4250122616306
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft brunerade.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
Dorndiameter d ₁	27 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Utvändig-Ø D	58 mm
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-2

Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Fräslåskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50