



## Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 50 A = 100, Dorndiameter d1: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	303045 32
GTIN	4250122616320
Artikelklass	36E

### Beskrivning

**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade  
Alla skaft brunerade.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

### Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
utkragningslängd A-mått	100 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
Utvändig-Ø D	78 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-2

Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Fräslåskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50