



## Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	303020 27
GTIN	4250122614203
Artikelklass	36E

### Beskrivning

**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade  
Alla skaft brunerade.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

### Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
utkragningslängd A-mått	40 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
fäste	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40