

**HOLEX****ER-spännhylsa, ER 25, nom. spänn-Ø d: 14mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308960 14     |
| GTIN         | 4045197151452 |
| Artikelklass | 32Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

**OBS!:**

Hylsans **kollapsabilitet** är **alltid upp till 1 mm på diametern**, t.ex. Ø 10–9 mm, **utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm)**.

Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.

**Teknisk beskrivning**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d       | 14 mm       |
| fäste                | ER 25       |
| Norm                 | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm     |
| Typ                  | 430 E       |
| Utvändig-Ø D         | 26 mm       |
| totallängd L         | 34 mm       |
| Produktslag          | Spännhylsa  |

