



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	320675 5
GTIN	5907412202730
Artikelklass	36C

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande, underhållsfri.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

För grovfräsning och finsvarning i svarvar.

hus-Ø D: 90 mm

totallängd L: 257,5 mm

effektiv längd B: 128 mm

största spets-Ø 60° A: 40 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 49,5 mm

Teknisk beskrivning

Morsekona	MK5
maximalt radiellt kast	0,005 mm
hus-Ø D	90 mm

maximalt varvtal:	3000 min ⁻¹
för arbetsstycksvikt	2000 kg
effektiv längd B	128 mm
spetslängd C	49,5 mm
största spets-Ø 60° A	40 mm
totallängd L	257,5 mm
Produktslag	centreringspets