



Roterande svarvdubb med tryckindikator och förlängd spets, Morsekona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	321770 5
GTIN	4019208018737
Artikelklass	35R

Beskrivning

Utförande:

- Det tryck som ska ställas in (spännkraft) kan avläsas direkt på manometerns skala i daN.
- Den roterande dubben, som stöttas av ett fjäderpaket, har en lång fjädersträcka.
- Kort, stabil konstruktion med längdaxel. Den roterande dubben är genomhärdad och finslipad
- maximal noggrannhet tack vare precisionsrullager
- Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfria tack vare kontinuerlig smörjning.

Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/30°.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Närhelst **späntrycket måste hållas inom bestämda gränser**, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.

- Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451 – 327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
- Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
- För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
- För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.

hus-Ø D: 95 mm

effektiv längd B: 177,5 mm
största spets-Ø 60° A: 15 mm
största spets-Ø 30° A: 40 mm
maximalt radiellt kast: 0,01 mm
spetslängd C: 66 mm

Teknisk beskrivning

maximalt radiellt kast	0,01 mm
maximal axiell spännkraft	1500 daN
Morsekona	MK5
största spets-Ø 30° A	40 mm
för arbetsstycksvikt	1100 kg
största spets-Ø 60° A	15 mm
spetslängd C	66 mm
hus-Ø D	95 mm
effektiv längd B	177,5 mm
Produktslag	centreringspets