

Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
spån-brytare	VM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning