

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251072 HB7120-1
GTIN	4045197819895
Artikelklass	21G

Beskrivning

KNUX 160405L HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
spånbrytare: 3,2 mm
Skärdjup a_p : 1 - 6 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VG
spånbrytare	3,2 mm
Hörnradie	0,5 mm
Skärdjup a_p	1 - 6 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning