

Garant**CNMG 120404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning