

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VG
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Sort	HB7120-1
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Primäranvändning	M

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning