

Garant**DNMG 110404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VS
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning