

**Garant****CNMG 120412, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning