

**Garant****CNMG 09T304, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Sort	HB7120-1
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning