

Garant**CNMG 120416, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Hörnradie	1,6 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120416

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning