

Garant**CNMG 120408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250322 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819666 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CNMG 120408 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Hörnradie | 0,8 mm |
| spån-brytare | VG |
| Sort | HB7120-1 |
| Skärdjup a_p | 1,5 - 6 mm |
| Primäranvändning | M |
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 240 m/min |
| Skärförhållande | kontinuerligt |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Matning f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120408 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |