


Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	2,2 mm
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Hörnradie	0,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning

