

**Garant**
**DNMG 110404, Sort: HB7140-1**


### Beställningsdata

Ordernummer	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 110404 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
 spån-brytare: VS  
 Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VS
Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,4 mm

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning