


Garant**KNUX 160410R, Sort: HB7140-1****Beställningsdata**

Ordernummer	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Artikelklass	21G

Beskrivning

KNUX 160410R HB7140-1 Sort: HB7140-1

spån-brytare: VG

spån-brytare: 3,2 mm

Skärdjup a_p : 1 - 6 mmMatning f : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	3,2 mm
Skärdjup a_p	1 - 6 mm
Sort	HB7140-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VG
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning